

発送チェックリスト

国内・海外・ワイヤー径 (φ 0.2)

梱包標準 W1. W2.

出荷検査

担当者



2004年4月5日

殿

MH-52012

納入先	品名	シリアル番号	数量	チェック	備考
1	SODICK-AQ535L	# 0922	1台	✓✓	
	AWT/ワイヤー先端処理装置		1	✓✓	
	Lカット		1	✓✓	
	SODICK-LN (LQ) 33 W	# 0187	1台	✓✓	Option
	リモコン	(有) 無	1 S	✓✓	LN/LQに○の事
	RS232C	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	LAN	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	MOUSE	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	MODEM	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	0.1 高圧仕様	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	時計	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	THINKING CIRCUIT	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	S-PIKA-W	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	UPS	(有) 無	1 S	✓✓	Option
2	サーピスタンク	# 0922	1台	✓✓	
	加工液冷却装置	# 380144	1台	✓✓	
3	ワイヤー排出BOX一式		1 S	✓✓	
4	標準付属品一式		1 S	✓✓	パッキングリスト参照
5	ハードディスク		1	✓✓	
	防錆剤	サビナイト	1缶	✓✓	
	VER-UP KIT	(有) 無	1SET	✓✓	KHS 試供品
	設定バックアップディスク		1部	✓✓	
	ユーザーディスク (標準)		1枚	✓✓	
	カエマースソフト (LAN MODEM)	(有) 無	1枚	✓✓	Option 3枚 1SET
	ユーザーディスク (0.1仕様)	(有) 無	1枚	✓✓	Option
	ユーザーディスク (S-PIKA-W)	(有) 無	1枚	✓✓	Option
	ユーザーディスク (AVJ-1アシストプログラム)	(有) 無	1枚	✓✓	Option
	ユーザーディスク (thinking circuit)	(有) 無	1枚	✓✓	Option
	マウス/パッド/電池2本/操作台	(有) 無	1 S	✓✓	Option
	加工用ワーク (板厚 40MM)	(有) 無	1枚	✓✓	海外出荷のみ付属
6	踏み台/プラスチックトレイ		1ヶ	✓✓	
7	取扱説明書 (和文)	(有) 無	1 S	✓✓	先送り 有り/無し
	取扱説明書 (英文)	(有) 無	0 S	✓✓	先送り 有り/無し
	取扱説明書 (中文)	(有) 無	0 S	✓✓	先送り 有り/無し
	設定表 (和文) / (英文)	各2部	2部	✓✓	該当に○を付ける

3. AQ535L 標準タイプ

3-1. 仕様

本機

テーブル左右移動距離 (X 軸)	550 mm
テーブル前後移動距離 (Y 軸)	350 mm
クイル上下移動距離 (Z 軸)	300 mm
補助テーブルストローク (U 軸 × V 軸)	80 × 80 mm
ワークテーブル寸法 (幅 × 奥行)	790 × 500 mm
加工タンク寸法 (幅 × 奥行)	1100 × 720 mm
最大加工物寸法	750 × 500 × 290 (浸漬 : 270) mm
最大加工物質量	800 (浸漬 : 680) kg
床面からテーブル上面までの距離	1005 mm
テーブル加工制御角度	±20° (ワーク厚み 80 mm において)
ワイヤ張力	3 ~ 23 N (0.3 ~ 2.3 kgf)
ワイヤ速度 (MAX)	250 mm/sec
ワイヤ径	φ0.15 ~ φ0.3 mm
ワイヤリール質量	6 kg
機械本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	1,750 × 2,175 × 2,260 mm
機械据付け寸法 (幅 × 奥行き)	2,610 × 2,575 mm (メンテスペース含まず)
機械本体質量	4,000 kg

サービスタンク

サービスタンク外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	640 × 2,400 × 1,843 mm
サービスタンク質量	350 (乾燥質量) kg
サービスタンク容量	730 L
純水器	10 L
加工液濾過方法	2 ペーパーフィルター交換式

3-2. 姿図




図 2-8 AQ535L 標準タイプ 正面図





図 2-9 AQ535L 標準タイプ 右側面図

3-4. ワークテーブル寸法図



(AQ535L 標準タイプ、AQ535L CE タイプ、AQ535LH 共通)

図 2-11 AQ535L ワークテーブル寸法図